

**Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG3943 120408
GTIN	4067263095705
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260795 HBT020
Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 280 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	P
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,12 - 0,3 mm/tr
Revêtement	TiCN
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3943 120408