



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2849 110204
GTIN	4067263095743
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	260982 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Stückzahl	50
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Schnitttiefe a_p max	2,75 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2849 110204