

Garant

Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2418 160612
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	5,5 mm
Contenido	250336 HB7035-2
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,8 mm
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 290 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,

Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2418 160612