

Garant

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2803 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260060 HB7035-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2803 09T308