

Garant

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7010-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2449 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 mm/min

Datenblatt

Inhalt	251222 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2449 120404