

Garant**Vorteilspack Wendeschneidplatte ANGX 10T308ZESR, HB9715, 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052 – 213058.

Inhalt:

50 × 213068 HART

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$.**Technische Beschreibung**

Vorschub f_z pro Zahn	0,5 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	ANGX10T308
Beschichtungstechnologie	PVD
Sorte	HB9715
Schneidstoff	HM

Datenblatt

empfohlene Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,4 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$	1 mm
Programmierradius bei $a_{p \max}$	1,6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet	80 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	50 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	35 m/min	H
GG(G)	geeignet	355 m/min	K
Luft	geeignet		

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG2132-HART>