

**Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7020-2, Réf.: 16T308****Données de commande**

N° commande	GG2846 16T308
GTIN	4067263095774
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Sommaire	260988 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	3
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Application principale	P
Quantité	30
Nuance	HB7020-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2846 16T308