


Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3565 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	261364 HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe a_p max	1,75 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3565 110302