

**SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HBT020, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3942 120408
GTIN	4067263095699
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 mm/min
Hlavné použitie	P
Obsah	260795 HBT020
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet kusov	30
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3942 120408