



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3500 060204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Contenuto	260052 HB7120-1
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3500 060204