


**Garant**

### Plaquita de corte KNUX mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160405L



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG2439 160405L
GTIN	4067263094586
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	130 - 370 mm/min
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\min.}$	0,35 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\max.}$	4 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 4 mm
Contenido	251032 HB7020-2
Asignación fino/desbaste	Acabado

## Hoja de datos

Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2439 160405L