

Scheda tecnica



Tronchese a tagliente laterale, cromato con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 110mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 724200 110 |
| GTIN | 4003773029649 |
| Classe articolo | 73F |

Descrizione

Esecuzione:

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente. Con apertura a molla. Con testa sottile e taglienti temprati a induzione. Durezza taglienti circa 63 HRC. Articolazione passante, movimento senza gioco.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------------------------|
| Lunghezza complessiva | 110 mm |
| Capacità di taglio filo duro fino a Ø | 1,2 mm |
| Capacità di taglio filo dolce fino a Ø | 3 mm |
| Con molla attivabile | no |
| Con molla | sì |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| Impugnatura | Rivestimento in multicomponente |

Scheda tecnica

| | |
|------------------------|---|
| Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 63 HRC) |
| Materiale | In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio |
| Superficie | cromato |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |