

Garant

Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2481 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Schnitttiefe a _p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe a _{p max}	2 mm
Inhalt	251952 HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a _{p min}	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2481 060404