

Garant

Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2918 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	250660 HB7120-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Datenblatt

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2918 150608