



Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 120416



Datos de pedido

Número de pedido	GG2915 120416
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Contenido	250328 HB7120-1
Cantidad	50
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	5,5 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2915 120416