

Garant

**Płytki skrawające WNMG do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7120-1,
Rozmiar: 060408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2979 060408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Zawartość	251954 HB7120-1
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Karta danych

liczba sztuk	50
Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2979 060408