



Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 30 unidades, HBT130, Tamaño: 060404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3984 060404
GTIN	4067263094999
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Recubrimiento	TiCN
Cantidad	30
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Número de cambios/cortes	6
Profundidad de corte _{p máx.}	2 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Contenido	252092 HBT130
Profundidad de corte a _p	0,5 - 5 mm

Hoja de datos

Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Material de corte	MD
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3984 060404