



Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3966 150608
GTIN	4067263094432
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p max.	3,75 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,55 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio a_p	2 - 6 mm
Impiego principale	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	40 - 180 mm/min
Rivestimento	TiCN

Scheda tecnica

Contenuto	250786 HBT130
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MR
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3966 150608