



Pack promotionnel



Données de commande

N° commande GG0210 M18BLDDRC2

GTIN

Classe d'article GGN

Description

Exécution:

MILWAUKEE – Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec **surveillance individuelle des cellules** et **indication de l'état de charge**. Carter d'engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. **Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC** avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.

Livraison:

Avec, pour chaque article, 2x batteries Li-Ion Red M18, chargeur M12-18 FC, clip ceinture, HD-Box (valise).

3x perceuses-visseuses sans fil 070210 réf. M18BLDDRC2.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Description technique

Référence fabricant M18 BLDDRC-202C

Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 - 15 mm

Fiche technique

Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de moteur	Moteur sans charbons
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Utilisation type	Strong
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 550 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Nombre de batteries incluses	2
Couple max. dur	60 Nm
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	1700 min ⁻¹
Capacité de la batterie	2 Ah
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	52 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Poids	1,5 kg
Type de produit	Perceuses-visseuses
USP1	Perceuse-visseuse sans fil

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG0210-M18BLDDRC2>