

Garant

Plaquette pour usinage de gorges, semi-finition 50 pièces, HB7020, Largeur de gorge w: 3mm



Données de commande

N° commande	GG2745 3
GTIN	4067263097631
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,8 - 1,7 mm
Avance f	0,1 - 0,23 mm/tr
Quantité	50
Tolérance largeur gorge w	$\pm 0,03$ mm
Sommaire	273729 3
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Largeur de gorge w	3 mm
Domaine d'application	Gorges intérieures radiales
Nuance	HB7020

Fiche technique

Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	60 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
CuZn	adaptée	250 m/min	N
Uni	adaptée		
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2745 3