



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dim.: 09T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2810 09T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p max.	3,25 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	260148 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2810 09T302