

Garant

Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm

Hoja de datos

Contenido	251222 HB7140-2
Número de cambios/cortes	8
Material de corte	MD
Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2946 120404