

**Garant****Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1253 9,5    |
| GTIN               | 4067263106562 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

**Universalitate și economie maximă** într-o singură unealtă. **Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate** pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. **Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite** pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. **Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță** pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

**Precum numărul: 122450**

Forma HB se livrează la același preț cu Cod GG1256.

Forma HB disponibilă numai de la  $\geq 3$  mm.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.

**Descriere tehnică**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ø nominal $D_c$   | 9,5 mm     |
| Lungimea totală L | 89 mm      |
| Standard          | DIN 6537 K |

## Fișă de date

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Lungimea canalului de aşchii $L_c$           | 47 mm             |
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$ | 32,8 mm           |
| Cuprins                                      | 5"                |
| Număr de dinţi Z                             | 2                 |
| Avans f pentru oţel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,21 mm/rot       |
| Ø cozii $D_s$                                | 10 mm             |
| Toleranţă Ø nominal                          | h7                |
| Strat de acoperire                           | TiAlSiN           |
| Materialul sculei                            | Carbură           |
| Execuţie                                     | 4×D               |
| Unghiul la vârf                              | 140 grad          |
| Coadă tip                                    | DIN 6535 HB cu h6 |
| Răcire interioară                            | Da, cu 25 bari    |
| Strategie de aşchiere                        | HPC               |
| Semistandard                                 | da                |
| Inel colorat                                 | portocaliu        |
| Tip produs                                   | Burghiu elicoidal |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | $V_c$     | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Alu Termo PI                  | indicat în anumite condiții | 190 m/min | N       |
| Aluminiu (cu aşchii scurte)   | recomandat                  | 200 m/min | N       |
| Oţel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 160 m/min | P       |
| Oţel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 150 m/min | P       |
| Oţel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 140 m/min | P       |
| Oţel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 110 m/min | P       |
| Oţel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 90 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 90 m/min  | M       |

## Fișă de date

|                              |                             |           |   |
|------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 80 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | recomandat                  | 40 m/min  | S |
| GG(G)                        | recomandat                  | 130 m/min | K |
| Uni                          | recomandat                  |           |   |
| Umiditate maximă             | recomandat                  |           |   |
| Umiditate minimă             | recomandat                  |           |   |
| Aer                          | indicat în anumite condiții |           |   |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1253 9,5