



Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT020, Dim.: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3938 070204
GTIN	4067263095491
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,12 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT 070204

Scheda tecnica

Contenuto	260500 HBT020
Profondità di taglio a_p max.	1,75 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3938 070204