

Garant**Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG3512 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Quantité	50
Sommaire	260150 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm

Fiche technique

Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3512 09T304