

Opakowanie ekonomiczne, magnes płaski z gwintem wewnętrznym**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5922 20
GTIN	
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

- **Odporność na temperaturę do maks. 200°C.**
- **Ocynkowana powierzchnia, rdzeń magnetyczny wykonany z kobaltu smarowego (SmCo₅).**
- **Obudowany magnes płaski o sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy.**

Cecha szcz.:

Zawartość 10 sztuk

Zastosowanie:

Do mocowania, montażu, wbudowania poprzez wprasowanie, wklejenie albo wtopienie.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

Ø	20 mm
Maksymalna odporność na temperaturę	200 °C
Tuleja gwintowana	tak
gwint	M4
masa	16,5 g

wysokość z gwintem	13 mm
wysokość	6 mm
Materiał powierzchni	ocynkowane
nominalna siła przyczepności	90 N
Materiał rdzenia elektromagnesu	SmCo ₅
Rodzaj produktu	Magnes płaski

Akcesoria

Zestaw haków wkręcanych z gwintem zewnętrznym 10- elem. gwint M4	085921 M4
Magnesy płaskie z gwintem wewnętrznym Ø 20 mm	085922 20