



**Płytki skrawające TNMG do obróbki średnio dokładnej 50 sztuk, HBT020,
Rozmiar: 160408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3921 160408
GTIN	4067263093466
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Zawartość	251565 HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 mm/min
liczba sztuk	50
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3921 160408