



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3531 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Inhalt	260742 HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3531 09T304