

Garant

SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 09T308



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3533 09T308
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	70 - 230 mm/min
Obsah	260744 HB7140-2
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Uhlový Polomer	0,8 mm

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet kusov	50
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3533 09T308