

Garant

Plaquita de corte VCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2874 160404
GTIN	4067263096009
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Cantidad	50
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Contenido	261458 HB7020-2
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm

Hoja de datos

Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2874 160404