



Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3921 160408
GTIN	4067263093466
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p max	4 mm
Inhalt	251565 HBT020
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm

Datenblatt

Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3921 160408