



Plaquette CNMG pour finition 30 pièces, HBT130, Taille: 09T304



Données de commande

N° commande	GG3956 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Sommaire	250090 HBT130
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	3,25 mm
Application principale	M
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr

Fiche technique

Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Quantité	30
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3956 09T304