

Garant

Ecrou de serrage ER High Speed, pour ER: 11



Données de commande

N° commande	309595 11
GTIN	4069515040624
Classe d'article	31Z

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, **force de serrage accrue** et résistance élevée à l'usure et à la corrosion. **Avec six pans** de 17.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Filetage	M14x0,75
Longueur totale L	12 mm
Ø ext. D	19 mm
Couple de serrage maximal	40 Nm

Fiche technique

Norme	DIN 6499 D
Type de produit	Ecrous de serrage