

Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120416



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2410 120416
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250162 HB7010-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p\max}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p\min}$	1,05 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2410 120416