

Garant**3× assortiments d'embouts 61 pièces chacun 61****Données de commande**

N° commande	GG6008 61
GTIN	4069515045131
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et fermeture rapide. Lorsqu'il est ouvert, les embouts peuvent être prélevés aisément et sont facilement accessibles grâce aux grands espacements.

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

3× assortiments d'embouts 676040, composés comme suit:

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675105, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675115, 3 pc. réf. 1/25; 6 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675125, 1 pièce réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux, avec tête sphérique: 1 de chaque réf. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675155, 1 pièce réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle avec tenon: 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TRI-WING®: 1 de chaque réf. 2; 3; 4; 5

Adaptateur rapide: 1 pièce 675050 réf. 6,3

Description technique

Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Largeur	85 mm
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Tournevis TriWing
Longueur	127 mm
Hauteur	47 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Nombre de pièces	61
Type de produit	Outil à embout
USP1	3× assortiments d'embouts

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6008 61