

Garant

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 09T304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2837 09T304
GTIN	4067263095583
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Obsah	260762 HB7020-2
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Počet kusů	50
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2837 09T304