



DCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HBT020, Veľkosť: 11T304



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3939 11T304
GTIN	4067263095545
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,75 mm
Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	TiCN

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 mm/min
Obsah	260507 HBT020
Počet kusov	50
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3939 11T304