

**DNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7020-2, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2426 110408
GTIN	4067263092834
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Tartalom	250754 HB7020-2
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2426 110408
