

Garant

Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3501 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260058 HB7130-2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3501 09T304