

**Garant****Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, 5 bucăți****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1255 3,5    |
| GTIN               | 4067263106562 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere****Execuție:**

**Universalitate și economie maximă** într-o singură unealtă. **Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate** pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. **Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite** pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. **Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță** pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

**Ca codul: 123020.**

Forma HB se livrează la același preț cu Cod GG1258.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Articole cu prețuri în paranteze: Timp de livrare diferit și cantitate minimă de comandă 3 bucăți.

**Descriere tehnică**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Cuprins                                      | 5"      |
| adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$ | 28,8 mm |
| Lungimea canalului de așchii $L_c$           | 34 mm   |

## Fișă de date

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Toleranță Ø nominal                          | h7                  |
| Standard                                     | Normă de fabricație |
| Număr de dinți Z                             | 2                   |
| Lungimea totală L                            | 72 mm               |
| Avans f pentru oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,09 mm/rot         |
| Ø nominal D <sub>c</sub>                     | 3,5 mm              |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                       | 6 mm                |
| Strat de acoperire                           | TiAlSiN             |
| Materialul sculei                            | Carbură             |
| Execuție                                     | 8×D                 |
| Unghiul la vârf                              | 140 grad            |
| Coadă tip                                    | DIN 6535 HB cu h6   |
| Răcire interioară                            | Da, cu 25 bari      |
| Strategie de aşchiere                        | HPC                 |
| Semistandard                                 | da                  |
| Inel colorat                                 | portocaliu          |
| Tip produs                                   | Burghiu elicoidal   |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo PI                  | indicat în anumite condiții | 140 m/min      | N       |
| Aluminiu (cu aşchii scurte)   | recomandat                  | 150 m/min      | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 120 m/min      | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 115 m/min      | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 110 m/min      | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 80 m/min       | P       |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 70 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 65 m/min       | M       |

## Fișă de date

|                              |                             |          |   |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---|
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | recomandat                  | 35 m/min | S |
| GG(G)                        | recomandat                  | 95 m/min | K |
| Uni                          | recomandat                  |          |   |
| Umiditate maximă             | recomandat                  |          |   |
| Umiditate minimă             | recomandat                  |          |   |
| Aer                          | indicat în anumite condiții |          |   |

### Produse potrivite

No Shop URL available for: GG1255 3,5