

Garant**Plăcuță amovibilă VCMT finisare 30 bucăți, HB7035-2, Dimensiuni: 160402****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2866 160402
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cuprins	261370 HB7035-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Aplicația principală	P
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm

Fișă de date

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 mm/min
Materialul sculei	Carbură
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7035-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmtător de aşchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2866 160402