



## Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3914 120404
GTIN	4067263093213
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_p$	0,8 - 5 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,45 mm/U
Inhalt	251266 HBT020
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

## Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3914 120404