

**Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2690 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Nombre de changements/dents	2
Sommaire	261188 HBT130
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2690 160404