


Garant**Voordeelverpakking GARANT Master Tap INOX machinetap HSS-E-PM vorm C 6HX, 5 stuks****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1300 M3
GTIN	4069515044783
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor een **proceszeker gebruik in roest- en zuurbestendige staalsoorten en duplexmaterialen.**

De spiraalvorm van 45° van de spaangroeven bevordert de spaanvorming, vooral bij buigzame, austenitische CrNi-staalsoorten.

- **HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid**
- **TiAlN-Multilayer coating van de nieuwste generatie**
- **Geparametriseerde spaanruimtegeometrie voor optimale spaanvorming en torsiestijfheid**

Zoals nr. 135732.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Draadafmeting	M3
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Totale lengte L	56 mm

Draadspoed	0,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Inhoud	5"
Schroefdraad-Ø	3 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Snijmateriaal	HSS E PM
Draadsoort	M
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Draaddiepte	7,5 mm
Coating	TiAlN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	45 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw
Serie	Master Tap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	28 m/min	N
Staal < 750 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	23 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	23 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	9 m/min	M
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG1300 M3