


**Komplet VHM-rezkarjev HOLEX Pro Inox M HPC, 5 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2991 3
GTIN	4062406619565
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi **jekel, odpornih proti koroziji, z inovativno prevleko in geometrijo**. Posebej za **nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave**, npr. Duplex. **Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi.**
Kot art. 202991.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Podajanje f_z za robljenje v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Dolžina rezil L_c	5 mm
Toleranca nazivnega $\varnothing$	e8
Kot spirale	38 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Celotna dolžina L	50 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D_c	3 mm
Ø držala D_s	6 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Vsebina	5
Serija	Pro Inox
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $0,5 \times D$
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

VHM-rezkar HOLEX Pro INOX MHPC Ø e8 DC 3 mm

202991 3