



Pack promotionnel Meuleuse droite



Données de commande

N° commande	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.

- **Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante même en cas de charges élevées.**
- **Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige pour un travail précis.**
- **Démarrage progressif et arrêt KickBack: la machine s'arrête immédiatement en cas de détection de blocage.**
- **Balais autorupteurs pour une protection efficace du moteur.**
- **Longue durée de vie grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.**
- **Présélection de la vitesse de rotation sur 6 niveaux pour divers matériaux.**
- **Avec broche longue et étroite – convient particulièrement pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès.**
- **Moteur de 750 W à couple élevé pour une progression rapide.**
- **Vitesse de rotation réduite, convient également pour le travail des aciers inoxydables.**

Livraison:

2x meuleuses droites 077265 réf. GGS8CE.

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates simples de 13 et de 19.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Présélection électronique de la vitesse de rotation	oui

Fiche technique

Référence fabricant	GGS 8 CE
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Ø maximal pinces de serrage	6 mm
Puissance absorbée	750 W
Poids	17 kg
Plage de vitesses de rotation	2500 - 8000 min ⁻¹
Type de produit	Meuleuse droite
USP1	Meuleuse droite

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG7265-GGS8CE>