

**Garant****Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614700 20
GTIN	4045197160058
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

**Hinweis:**

**HT-Drive** – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **HT-Drive**-Zeichen.

**Vorteile:**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sichereres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**Technische Beschreibung**

maximale Maulhöhe h1	9 mm
Schlüssellänge L	280 mm
Schlüsselweite	20 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub>	13,1 mm

Ringstellung	15 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel