



## Vorteilspack Kompakt-Winkelschleifer



### Bestelldaten

Bestellnummer GG7111 7222896023

GTIN

Artikelklasse GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

**FEIN – Kompakt-Winkelschleifer Ø 125 mm.**

- Robuster, leistungsstarker Motor für den täglichen Einsatz.
- Hoher Anwenderschutz durch Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz und Anti-Vibrationshandgriff.
- Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar (optimale Schalterposition je nach Anwendung).
- Schneller werkzeugloser Wechsel der Schleifmittel dank Schnellspannmutter.

#### Lieferumfang:

Handgriff, Schutzhülle, Spannmutter, Schlüssel. 3x Kompakt-Winkelschleifer Nr. 077111 Gr. 7222896023.

### Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Kabellänge	4 m
Leistungsaufnahme	1400 W
Totmannschaltung	nein
maximale Drehzahl	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	23 kg

## Datenblatt

Besonderheit	Drehzahl-Elektronik
maximale Vibration nach EN	6 m/s <sup>2</sup>
Netzspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Herstellerbezeichnung	CG14-125V
maximale Trenntiefe	35 mm
Wiederanlaufsperrre	ja
Netzfrequenz	50 Hz
Produktart	Winkelschleifer

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG7111-7222896023>