



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2945 120408
GTIN	4067263094654
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Inhalt	251224 HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Datenblatt

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2945 120408