

Garant**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7130-2, Maat: 120408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2948 120408
GTIN	4067263094661
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Inhoud	251224 HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2948 120408